

# 小野 瀨 ( ONOSE ) 先生 來台 講習 記錄

TATSUNO PUMP : 齒輪式

PGS - 0253, 0255, 0257

現用

外齒

PGS - 0253 之空隙 3 ~ 5 / 100 mm

0257 7 ~ 8

空隙越大越不易產生真空

浮球

150 目

汽油濾網

止逆閥

汽油吸入

逆時鐘轉

1. 出油量與內齒寬度及馬達轉速有關

a. 標準型 : 45 ~ 55 L / min

b. 快速型 : 90 L / min

2. 轉速 : 700 ~ 800 轉 / 分

3. 0257 之空氣濾網換新型 , 加強油、氣分離效果 , 使用旋渦原理

流量計 : 活塞型

MP - 02515

MP - 1007 ~ 現用

1. 共有四個 Cylinder

4 Cylinder = 0.5 公升

2. 脈波器共有 50 個刻度 => 每一刻度 = 0.5 公升 / 50 = 0.01 公升

3. 流量計保證 4,000,000 公升

	Sunny - EX	Modual	ADAT
電磁閥	USA AC24V	TATSUNO AC110V	TATSUNO DC24V
Relay	AC110V	AC110CV	DC24V
發信器	RDK - 87	RDK - 87	EK - 1025
	Party - line 9600 bps 16 Ch		RS - 485 19200 bps 32 Ch
信號線	DC 5V Signal A Signal B 0 V		DC 5V Signal A Signal B 0 V ERROR